

## Garant

### Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 35/3mm



#### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212009 35/3   |
| GTIN         | 4062406576554 |
| Tuoteluokka  | 210           |

#### Kuvaus

##### Malli:

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

##### Huomautus:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

#### Tekninen kuvaus

|  |                        |
|--|------------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja                  | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) |
| Terän Ø D <sub>c</sub>                 | 35 mm                  |
| Asetuskulma κ                          | 15 - 30 astetta        |
| Sisäjähdytys                           | kyllä                  |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub> | 68 mm                  |
| Porrastuskulma α <sub>max</sub>        | 1,79 astetta           |
| Ø D <sub>3</sub>                       | 25 mm                  |

|  |               |
|--|---------------|
| Terien lkm Z                           | 3             |
| KiinnitysreiänØ                        | 16 mm         |
| Kokonaispituus L <sub>ges</sub>        | 40 mm         |
| Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$  | 22,45 mm      |
| Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>     | 2,5 mm        |
| Sopiva kääntöterä                      | RPK.10T3M0T   |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub> | 60 mm         |
| Fz Helix                               | 0,7           |
| varren malli                           | reiällä       |
| Jyrsin soveltuu levymuotoon            | pyöreä        |
| Jyrsintäkäyttö                         | Parrastus     |
| Jyrsintäkäyttö                         | Pyöröjyrsimet |
| Terien jako                            | epätasainen   |
| Työkalun vaihto                        | PowerCard     |
| Tuotetyyppi                            | Kopiojyrsin   |

## Tarvikkeet

|  |          |
|--|----------|
| Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2 | 219878 2 |
|--|----------|