

**Garant**
**Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	212015 32/3
GTIN	4062406576608
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

**Huomautus:**

**$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	RPK.1204M0T
Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	52 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	4 mm
Ø D <sub>3</sub>	20 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	2,84 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	16,94 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Kiinnityskierre M	M16
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	42 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	219878 3
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2	219878 2