

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /  
teränkoko: 8/06mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260030 8/06   |
| GTIN         | 4062406575731 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Pään pituus L <sub>1</sub>             | 20 mm                           |
| Kääntöterä-ruuvisarja                  | 269028 7                        |
| Keskisiirto L <sub>3</sub>             | 5 mm                            |
| Kokonaispituus L                       | 100 mm                          |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub> | 10 mm                           |
| Sopiva kääntöterä                      | CC.. 0602..                     |
| varren Ø D <sub>s</sub>                | 8 mm                            |
| Terän koko                             | 6 mm                            |
| Kiinnityspituus L <sub>2</sub>         | 7 mm                            |
| ISO-koodi pidin                        | A08H SCLCR/L06                  |
| Sarja                                  | GARANT Master                   |
| Standardi                              | DIN 8024                        |
| Käyttötapa                             | Oikea                           |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint.               | 3×D                             |
| SisäJÄÄHDYTYS                          | kyllä                           |
| Käyttö                                 | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN