

Garant**Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212018 63/6
GTIN	4062406576653
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	22 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	4 mm
Terän Ø D_c	63 mm
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	124 mm
Ø D_3	51 mm

Sopiva kääntöterä	RPK.1204M0T
Sisäjähdytys	kyllä
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Terien lkm Z	6
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	114 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	47,94 mm
Porrastuskulma α_{max}	1 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	219878 3
--	----------