

Garant
Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/7mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212018 80/7
GTIN	4062406576677
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
Terien lkm Z	7
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	148 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	4 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	64,94 mm

Porrastuskulma α_{\max}	0,74 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Terän $\varnothing D_c$	80 mm
$\varnothing D_3$	68 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	27 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Sopiva kääntöterä	RPK.1204M0T
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	219878 3
--	----------