

Garant**Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212018 125/10
GTIN	4062406576691
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sisäjähdytys	kyllä
Ø D ₃	113 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	4 mm
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	238 mm

Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
Terän $\varnothing D_c$	125 mm
Sopiva kääntöterä	RPK.1204M0T
Terien lkm Z	10
Porrastuspituus L kun α_{\max}	109,94 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,44 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	248 mm
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	219878 3
--	----------