

Garant
Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 42/4mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212018 42/4
GTIN	4062406576639
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	30 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,79 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	26,94 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	82 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta

Sisäjäähdytys	kyllä
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Kiinnitysreiän \emptyset	16 mm
Terän $\emptyset D_c$	42 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	4 mm
Sopiva kääntöterä	RPK.1204M0T
Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{min}$	72 mm
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3

219878 3