

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /  
teränkoko: 10/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	12 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Keskisiirto $L_3$	6 mm
varren Ø $D_s$	10 mm
Sarja	GARANT Master
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	125 mm
ISO-koodi pidin	A10K SCLCR/L06
Terän koko	6 mm
Pään pituus $L_1$	20 mm
Kiinnityspituus $L_2$	9 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN