

Garant**Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212018 66/6
GTIN	4062406576660
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Porrastuskulma α_{\max}	0,94 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	4 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
$\varnothing D_3$	54 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Sisäjähdytys	kyllä
Terien lkm Z	6
Terän Ø D _c	66 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	50,94 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Sopiva kääntöterä	RPK.1204M0T
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	120 mm
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	219878 3
--	----------