

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /  
teränkoko: 12/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
Terän koko	6 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
ISO-koodi pidin	A12L SCLCR/L06
Kokonaispituus L	140 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sarja	GARANT Master
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	24,3 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN