

Garant
Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/9mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212018 100/9
GTIN	4062406576684
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	198 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	188 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Sopiva kääntöterä	RPK.1204M0T
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
KiinnitysreiänØ	32 mm

Pyöröporausjyrsintä a_p	4 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Porrastuskulma α_{max}	0,57 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	84,94 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terän $\varnothing D_c$	100 mm
Terien lkm Z	9
$\varnothing D_3$	88 mm
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3

219878 3