

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/12mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260030 25/12
GTIN	4062406575793
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A25R SCLCR/L12
Pään pituus L ₁	43 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Sarja	GARANT Master
Terän koko	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 9
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	27 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Keskisiirto L ₃	13,5 mm
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN