

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /
teränkoko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	31 mm
Keskisiirto L ₃	9 mm
varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	18 mm
Sarja	GARANT Master
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Terän koko	9 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SCLCR/L09
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN