

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260030 25/09
GTIN	4062406575786
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	43 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Sarja	GARANT Master
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	27 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	13,5 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	23 mm
ISO-koodi pidin	A25R SCLCR/L09
Terän koko	9 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN