

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /  
teränkoko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	18 mm
Sarja	GARANT Master
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kokonaispituus L	200 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
ISO-koodi pidin	A20R SCLCR/L09
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	36 mm
Terän koko	9 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN