

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 8/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	10 mm
ISO-koodi pidin	A08H SCLCR/L06
Sarja	GARANT Master
Keskisiirto L ₃	5 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kiinnityspituus L ₂	7 mm
Pään pituus L ₁	20 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	6 mm
varren Ø D ₅	8 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN