

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 12/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Keskisiirto L ₃	7 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Terän koko	6 mm
Pään pituus L ₁	24,3 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	14 mm
varren Ø D _s	12 mm
Sarja	GARANT Master
Kokonaispituus L	140 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
ISO-koodi pidin	A12L SCLCR/L06
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN