



Akkukäyttöinen kulmahiomakone GWS, Tyyppi: 18V-7



Tilaustiedot

Tilausnumero	077120 18V-7
GTIN	3165140978637
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas 18 V:n akkukäyttöinen kulmahiomakone, kompakti malli.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua- ja laturia, mukana suojus, kiinnityslaippa, kiristysmutteri, lisäkahva.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät numeroilla 073854 ja 073866.

Tekninen kuvaus

pehmeä käynnistys	ei
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	7 m/s ²
Varokytin	ei
Valmistajamerkintä	GWS 18V-7
Enimmäiskatkaisusyvyys	34 mm
akun jännite	18 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Akkutyyppe	Litium-ioni
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V

Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Enimmäiskierrosluku	11000 min ⁻¹
Takaiskupysäytys	ei
Paino	2,3 kg
Ylikuormitussuoja	kyllä
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone