

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /
teränkoko: 10/06mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	6 mm
Terän koko	6 mm
Sarja	GARANT Master
Pään pituus L ₁	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
varren Ø D _s	10 mm
ISO-koodi pidin	A10K SCLCR/L06
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN