

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /
teränkoko: 16/09mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260031 16/09
GTIN	4062406576721
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	9 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Sarja	GARANT Master
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	18 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
ISO-koodi pidin	A16Q SCLCR/L09
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
varren Ø D _s	16 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Pään pituus L ₁	31 mm
Terän koko	9 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN