

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /
teränkoko: 25/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260031 25/09
GTIN	4062406576745
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
varren Ø D _s	25 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Pään pituus L ₁	43 mm
ISO-koodi pidin	A25R SCLCR/L09
Terän koko	9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	27 mm
Sarja	GARANT Master
Keskisiirto L ₃	13,5 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN