

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260336 16/07
GTIN	4062406576783
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	28 mm
Kokonaispituus L	180 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Terän koko	7 mm
Sarja	GARANT Master
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	10 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SDUCR/L07
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	19 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN