

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /
teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sarja	GARANT Master
Keskisiirto L ₃	7 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Pään pituus L ₁	20 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	125 mm
Terän koko	7 mm
ISO-koodi pidin	A10K SDUCR/L07
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN