

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /  
teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	8 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L <sub>1</sub>	25 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	15 mm
ISO-koodi pidin	A12L SDUCR/L07
Terän koko	7 mm
Sarja	GARANT Master
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN