

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Sarja	GARANT Master
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kokonaispituus L	200 mm
ISO-koodi pidin	A25R SDUCR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	31 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	23 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN