

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /
teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260337 16/07
GTIN	4062406576844
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	16 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Keskisiirto L ₃	10 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SDUCR/L07
Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	19 mm
Pään pituus L ₁	28 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Terän koko	7 mm
Sarja	GARANT Master
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN