

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /  
teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260337 12/07
GTIN	4062406576837
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	15 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Keskisiirto $L_3$	8 mm
Pään pituus $L_1$	25 mm
Kiinnityspituus $L_2$	11 mm
Sarja	GARANT Master
ISO-koodi pidin	A12L SDUCR/L07
varren Ø $D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN