

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /  
teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	180 mm
Sarja	GARANT Master
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	23 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SDUCR/L11
Keskisiirto L <sub>3</sub>	14 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Pään pituus L <sub>1</sub>	28 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Terän koko	11 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN