

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	7 mm
varren Ø D _s	10 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Pään pituus L ₁	20 mm
Sarja	GARANT Master
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	7 mm
ISO-koodi pidin	A10K SDUCR/L07
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN