

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /  
teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260336 20/11
GTIN	4062406576806
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sarja	GARANT Master
Pään pituus L <sub>1</sub>	36 mm
ISO-koodi pidin	A20R SDUCR/L11
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	18 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	13 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN