

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /
teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260337 20/11
GTIN	4062406576868
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Sarja	GARANT Master
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kokonaispituus L	200 mm
Pään pituus L ₁	36 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Terän koko	11 mm
varren Ø D _s	20 mm
Keskisiirto L ₃	13 mm
ISO-koodi pidin	A20R SDUCR/L11
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN