

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /  
teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260330 10/07
GTIN	4062406576882
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	A10K SDQCR/L07
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Sarja	GARANT Master
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

