

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /
teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260337 25/11
GTIN	4062406576875
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Terän koko	11 mm
Sarja	GARANT Master
Pään pituus L ₁	40 mm
ISO-koodi pidin	A25R SDUCR/L11
Keskisiirto L ₃	16 mm
varren Ø D _s	25 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	31 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN