

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /
teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260337 16/11
GTIN	4062406576851
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sarja	GARANT Master
Kokonaispituus L	180 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Pään pituus L ₁	28 mm
varren Ø D _s	16 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SDUCR/L11
Keskisiirto L ₃	14 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	23 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN