

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /
teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L_1	25 mm
Keskisiirto L_3	8 mm
ISO-koodi pidin	A12L SDQCR/L07
Sarja	GARANT Master
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
varren Ø D_s	12 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kiinnityspituus L_2	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	15 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

