

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /  
teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260331 25/11
GTIN	4062406576998
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sarja	GARANT Master
ISO-koodi pidin	A25R SDQCR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	31 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kokonaispituus L	200 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	23 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

