

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /
teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260330 16/07
GTIN	4062406576905
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sarja	GARANT Master
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	19 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L_1	28 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SDQCR/L07
Kiinnityspituus L_2	15 mm
Keskisiirto L_3	10 mm
varren Ø D_s	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

