

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /
teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260330 20/11
GTIN	4062406576929
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
varren Ø D _s	20 mm
Keskisiirto L ₃	13 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
ISO-koodi pidin	A20R SDQCR/L11
Sarja	GARANT Master
Kokonaispituus L	200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Pään pituus L ₁	36 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

