

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /  
teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260331 12/07
GTIN	4062406576950
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sarja	GARANT Master
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
ISO-koodi pidin	A12L SDQCR/L07
Keskisiirto L <sub>3</sub>	8 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	15 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

