

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	A10K SDQCR/L07
Keskisiirto L ₃	7 mm
Pään pituus L ₁	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
varren Ø D _s	10 mm
Sarja	GARANT Master
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

