

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260331 16/11
GTIN	4062406576974
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Keskisiirto L ₃	14 mm
varren Ø D ₅	16 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SDQCR/L11
Kokonaispituus L	180 mm
Sarja	GARANT Master
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	23 mm
Pään pituus L ₁	28 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

