

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /
teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260331 20/11
GTIN	4062406576981
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A20R SDQCR/L11
Pään pituus L ₁	36 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Sarja	GARANT Master
Keskisiirto L ₃	13 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

