

Garant

GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/07mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260331 16/07
GTIN	4062406576967
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	10 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
varren Ø D _s	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	A16Q SDQCR/L07
Pään pituus L ₁	28 mm
Sarja	GARANT Master
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	19 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	PitkittäissORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

