



Jyrsimen kiinnitysruuvi läpiporattu, DIN 6367, Tuurnan Ø:lle: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	309861 50
GTIN	4250122681601
Tuoteluokka	30N

Kuvaus

Käyttö:

Jyrsimien kiinnitykseen.
Jäähdytysnesteen luovutus sivuaukoista.

Huomautus:

Yhteensopivuus:

- Liitäntä HSK, PSC.
- Liitäntä SK ja BT, vain liittimellä ADB.

Tekninen kuvaus

kierre M	M24
Kierrepituus	36 mm
Pään paksuus	12 mm
Tuurnan Ø:lle	50 mm
Pään Ø	63 mm
Standardi	DIN 6367

Tuotetyyppi

Kiinnitysruuvi