



Jyrsimen kiinnitysruuvi läpiporattu, DIN 6367, Tuurnan Ø:lle: 60mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	309861 60
GTIN	4250122681618
Tuoteluokka	30N

Kuvaus

Käyttö:

Jyrsimien kiinnitykseen.
Jäähdytysnesteen luovutus sivuaukoista.

Huomautus:

Yhteensopivuus:

- Liitäntä HSK, PSC.
- Liitäntä SK ja BT, vain liittimellä ADB.

Tekninen kuvaus

Pään paksuus	14 mm
Tuurnan Ø:lle	60 mm
Kierrepituus	45 mm
kierre M	M30
Pään Ø	75 mm
Standardi	DIN 6367

Tuotetyyppi

Kiinnitysruuvi