

Garant**Liuskakaralaikka (CER), Ø 50,8 mm, Rakeisuus: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554040 40
GTIN	4062406573775
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Muoviseen ulkokierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Mini-liuskakaralaikat, joissa on liuskamaiset lamellit, **kestävät pitempään** kuin tavalliset hiomalaikat, **hiontaominaisuudet ovat joustavammat** ja **hiontatulos on tasaisempi** (karheusarvo) kulutusrajaan asti.

Erittäin hyvä poistoteho **itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER)** ansiosta.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
Kiekon Ø	50,8 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm

Enimmäiskierrosuku	19100 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		