

Garant**DCGW 04T001, Lastuamissärmän malli: G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268096 G
GTIN	4062406578145
Tuoteluokka	21H

Kuvaus

Malli:
CBN-malli.

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,03 - 0,08 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 140 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	H
Syöttö f	0,04 - 0,06 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DCGW 04T001
Lastuava aine	CBN

Nirkon säde	0,1 mm
Laji	BU7220
Lastuamissärmän malli	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä