


Garant**VCGW 050101, Lastuamissärmän malli: G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268097 G
GTIN	4062406578152
Tuoteluokka	21H

Kuvaus

Malli:
CBN-malli.

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	CBN
Lastuamissyvyys a_p	0,03 - 0,08 mm
Laji	BU7220
Syöttö f	0,04 - 0,06 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	H
Lastuamissärmän malli	G
Nirkon säde	0,1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

ISO-koodi-kääntöterä	VCGW 050101
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 140 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä