

Mitutoyo

Urakaarimikrometri, Mittausalue: 25-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421896 25-50
GTIN	4946368847320
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Pyörimätön kara ja kavennetut mittauspinnat. Mittauskara ja alasin karkaistua terästä, käyttö- ja lukemaosat mattakromattuja.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Kierteen nousu	0,5 mm
Mittausalue	25 - 50 mm
Mittausterän leveys	0,75 mm
Mittausterän pituus	6,5 mm
Lukema	0,01 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Karan Ø	6,35 mm
Kalibrointi	B2
Standardi	DIN 863

mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100