

## Mitutoyo

### Urakaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	421896 0-25
GTIN	4946368847313
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Pyörimätön kara ja kavennetut mittauspinnat. Mittauskara ja alasin karkaistua terästä, käyttö- ja lukemaosat mattakromattuja.

**Toimituksen sisältö:**

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

#### Tekninen kuvaus

Karan Ø	6,35 mm
Kalibrointi	B1
Lukema	0,01 mm
Mittausterän leveys	0,75 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Mittausterän pituus	6,5 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Tuotetyyppi	Kaarimikrometri
<b>Palvelut</b>	
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100